

**Garant****Planfræser 45°, højreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214200 160/12
GTIN	4045197131515
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.  
Teknisk betinget **uden indvendig køling**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	160 mm
Maks. udv. Ø $D_{maks}$	173 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Antal skær Z	12

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800