

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 214400 63/10 |
| GTIN | 4045197131782 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------|
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 40 mm |
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Skær-Ø D_c | 63 mm |
| passende vendeskærsplatter | SD.. 0903 |

| | |
|---|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 219809 (8IP; 1,5 Nm) |
| Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 71,2 mm |
| $\varnothing D_3$ | 71 mm |
| Antal skær Z | 10 |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 140 mm |
| Cirkulær borefræsning a_p | 1,5 mm |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$ | 134 mm |
| Rampinglængde L for α_{maks} | 60,5 mm |
| Rampingvinkel α_{maks} | 0,47 mm |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Planfræser |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219809 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm | 211750 1,5 |