

Garant**SDHW 0903 AESN, CU7725, Type: ST500**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 214475 ST500 |
| GTIN | 4045197319579 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse

Udførelse:

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionsintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.} = 3 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,19 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,19 mm |
| Type | ST500 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SDHW 0903 AESN |
| Type | CU7725 |
| Skæremateriale | Cermet |
| Antal skift/skær | 4 |

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 350 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 255 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 230 m/min | P |
| tør | egnet | | |