

**Garant****90° fræseplatte, HB7720, Maks. fræsedybde Smaks: 0,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217490 0,9
GTIN	4045197217462
Artikelklasse	21C

**Teknisk beskrivelse**

Plattestyrke E	2,34 mm
Maks. fræsedybde $S_{maks}$	0,9 mm
Type	04
Antal skær Z	3
Udvendig $\varnothing D$	7,9 mm
Type	HB7720
Produkttype	Skæreforsats til cirkulær fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	betinget egnet	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	120 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		