



## Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/3Lmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 20/3L
GTIN	4960664396061
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

### Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	110 mm
Udhængslængde $L_1$	26 mm
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	13 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	34 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,88 grader
Ø $D_3$	14 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------