

Garant**Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Artikelklasse	21P

Beskrivelse

Udførelse:

Tangential-plan-/hjørnefræser til **præcise 90° hjørner**. Delvis med vertikalt indstillelige skær af hensyn til højeste nøjagtighed. Præcis vendepladeunderlag takket være spændeboltfastgørelse.

Teknisk beskrivelse

Bolt-tilspændingsskrue	219894 (str. 3; 5,0 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	BG.. 15L5..
Skær-Ø D _c	50 mm
Spændebolt	219893
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Bolt-tilspændingsskrue	219894
Justerskrue	219892
Spændebolt	219893