

**Hjørnefræser 90° MECH11, med boring, Ø D / Zeff: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	37 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal vendeskærsplatter	16
Skafatudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	nej
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------