


Garant**BGHX 15L5 PCER, PKD, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ekstra bredsløtfas.

Anvendelse:

Til høje skærehastigheder og førsteklases overfladekvaliteter. Fortrinsvis til anvendelse i indstillelige vendeplatteholdere. Må anvendes blandet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BGHX 15L5 PCER
Type	PKD
Skæremateriale	PKD

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	3500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	3500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1000 m/min	N
GFK	egnet	1000 m/min	N
CFK	egnet	1000 m/min	N
Grafit	egnet	500 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		