



## Hjørnefræser 90° MECH11, Cylinderskaft, Ø D / Zeff: 32/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vendeskersplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

### Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal $Z_{eff}$	4
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Udhængslængde $L_1$	55 mm
passende vendeskersplatter	BDMT 11T308
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	46 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	140 mm
ISO-kode, vendeskersplatte	BDMT 11T308
Antal vendeskersplatter	20
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------