

**Hjørnefræser 90° MECH11, Cylinderskaft, Ø D / Zeff: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeskersplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	150 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	55 mm
passende vendeskersplatter	BDMT 11T308
Skær-Ø D_c	40 mm
Udhængslængde L_1	64 mm
ISO-kode, vendeskersplatte	BDMT 11T308
Antal vendeskersplatter	24
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------