

**Hjørnefræser 90° MEC11T, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 18/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	23 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Skær-Ø D_c	18 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	68 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	11 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	34 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	30 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	1,04 grader
Ø D_3	12 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------