

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.} = 3 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Type	INOX
Plattestyrke E	3,18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDMX 0903 AFEN
Type	HB7635
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		