

**BDMT 11T302 ER-JS, PR1535, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227358 INOX
GTIN	4960664685790
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ . Præcis  $90^\circ$  op til  $a_p = 5,5$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,07 – 0,11 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T302 ER-JS
Type	PR1535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		