

Garant**Cirkulærfræsere (uden platte), Hårdmetal, Type: 20XL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: 02

Mindste bore-Ø D: 17,5 mm

Indv. Ø d₁: 12,2 mm

Maks. skæredybde S_{maks}: 2,6 mm

Samlet længde L_{i alt}: 121,5 mm

Skaft-Ø D_s h6: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer- sæt	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Mindste bore-Ø D	17,5 mm
Indv. Ø d ₁	12,2 mm
Skaft-Ø D _s h6	12 mm
Maks. skæredybde S _{maks}	2,6 mm
Skaftudførelse	cylindrisk
Samlet længde L _{i alt}	121,5 mm
til pladetype	02
Indvendig køling	ja
Gevinddybde	62,5 mm

Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219821
----------------------------	--------