

Garant**Vendeplatte-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv Ø DW / udhængslængde L1: 30/92mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- Til cylindriske indvendige og udvendige gevind; flere vendeplatter og holderværktøjer på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Ingen spånproblemer, da der kun fremkommer korte spåner.
- Lavt skæretryk.

Bemærk:

Udførelse med dobbelt HB-spændeflade.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	25 mm
Plattestørrelse	27
Udhængslængde L ₁	92 mm
Effektiv ØD	30 mm
Klemmeskrue	219925
Antal skær Z	1
Antal spånnoter	1
Samlet længde L	150 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskrue	219925
-------------	--------