

Garant**High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /
udhængslængde L1: 36/65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	65 mm
Effektiv ØD	36 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Plattestørrelse	41
Klemmeskrue	219928
Samlet længde L _{i alt}	128 mm
Fikseringsskrue	219927
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4

Skafthudførelse	Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskruer	219928
Spændeskruer	219927