

Garant**Vendeplatte-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv Ø DW / udhængslængde L1: 17/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- Til cylindriske indvendige og udvendige gevind; flere vendeplatter og holderværktøjer på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Ingen spånproblemer, da der kun fremkommer korte spåner.
- Lavt skæretryk.

Teknisk beskrivelse

Klemmeskrue	279810 5
Udhængslængde L ₁	22 mm
Plattestørrelse	16
Skaft-Ø D _s	16 mm
Effektiv ØD	17 mm
Antal skær Z	1
Antal spånnoter	1
Samlet længde L	90 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype	Bundhul

Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser