

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 100/12
GTIN	4045197131836
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	108 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Holdeboring-Ø	32 mm

Skær-Ø D_c	100 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	108,2 mm
Antal skær Z	12
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	208 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	214 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	97,5 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,29 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809