

Garant**High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /
udhængslængde L1: 17/36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 17/36
GTIN	4045197411792
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L _{alt}	95 mm
Effektiv ØD	17 mm
Udhængslængde L ₁	36 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Fikseringsskrue	219926
Plattestørrelse	25
Antal skær Z	2
Antal spånnoter	2
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskrue	219926
-------------	--------