

Garant**SDHT 0903 AEEN, HB7710, Type: GG**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214470 GG
GTIN	4045197319555
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.} = 3 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,17 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,17 mm
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDHT 0903 AEEN
Type	HB7710
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	235 m/min	K
tør	egnet		