

Garant
HM-kuglefræser, Diamant, Ø e8 DC: 6 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	209785 6
GTIN	4045197476142
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse
Udførelse:

Med den nyeste generation inden for **krystallinsk diamantbelægning sp³** til processikker bearbejdning af **fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit**. Konusovergang **med 1°30'** (**vinkel-α**).

Tolerance: Radiuskontur = **±0,01 mm**.

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c: 6 mm

Udhængslængde L₁ inkl. fristilling: 25 mm

Fristilling-Ø D₁: 5,8 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	7,1 mm
Tilspænding f _z til kopifræsning i grafit	0,062 mm
Fristilling-Ø D ₁	5,8 mm
Antal tænder Z	2
L ₂	50 mm
Skær-Ø D _c	6 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	25 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm

Samlet længde L	100 mm
Skærlængde L _c	6 mm
Spiralvinkel	30 grader
Radius R	3 mm
Belægning	Diamant
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------