

Garant

**Gevindfræsevendeplatter til indvendigt og udvendigt gevind 55°, HB7720,
Gevindgange pr. tomme: 11**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218024 11
GTIN	4045197412386
Artikelklasse	21D

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil vendeplatte. **Dobbelt anvendelsesmulighed.**

- **Bredt anvendelsesområde pga. optimeret universel spånbrødergeometri.**
- **Høj gentagelsesnøjagtighed.**

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° ifølge norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.
Toleranceklasse Medium Class A.

Teknisk beskrivelse

Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Indvendig/udvendig anvendelse	Udvendig
Gevindgange pr. tomme	11
Gevindstigning	2,309 mm
Antal skær Z	10
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Gevindtype	BSP
Gevindtype	BSW-LH
Gevindtype	BSP-LH
Gevindtype	BSW
Gevindtype	G
Gevindtype	G-LH
Flankevinkel	55 grader
Plattestørrelse	27 mm
Tilspænding f_z i stål < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Tilspænding f_z i INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Skæreretning	højre og venstre
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	140 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	70 m/min	K
CuZn	egnet	120 m/min	N
Uni	egnet		

våd, maksimal

egnet