

Garant**Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

Tangential-plan-/hjørnefræser til **præcise 90° hjørner**. Delvis med vertikalt indstillelige skær af hensyn til højeste nøjagtighed. Præcis vendepladeunderlag takket være spændeboltfastgørelse.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	BG.. 15L5..
Skær-Ø D _c	40 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Bolt-tilspændingsskrue	219894 (str. 3; 5,0 Nm)
Spændebolt	219893
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Bolt-tilspændingskrue	219894
Justerskrue	219892
Spændebolt	219893