

**Garant****High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /  
udhængslængde L1: 22/43mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Artikelklasse	21R

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.**

**Anvendelse:**

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

**Bemærk:**

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

**Teknisk beskrivelse**

Effektiv ØD	22 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	43 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Plattestørrelse	25
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	102 mm
Fikseringsskrue	219926
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	219926
-------------	--------