

**Hjørnefræser 90° MEC11T, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Skær-Ø $D_c$	63 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal skær Z	6
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,2 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	56 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------