

**Hjørnefræser 90° MECH11, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	147 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	64 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
Udhængslængde L_1	75 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
Antal vendeskærsplatter	28
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------