

**Hjørnefræser 90° MEC11T, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	55 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Antal skær Z	9
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,12 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	93 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	194 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------