

Garant**High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /
udhængslængde L1: 30/55mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 30/55
GTIN	4045197412539
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Teknisk beskrivelse

Fikseringsskrue	219926
Effektiv ØD	30 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Udhængslængde L ₁	55 mm
Plattestørrelse	25
Samlet længde L _{i alt}	115 mm
Antal skær Z	5
Antal spånnoter	5
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskrue	219926
-------------	--------