

**Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/5Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	40 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	150 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Antal skær Z	5
Ramplinglængde L for α_{maks}	33 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	74 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,35 grader
Ø D_3	34 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------