

**Hjørnefræser 90° MEC11T, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	10 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Skær-Ø D_c	125 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	63 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal skær Z	11
Rampingvinkel α_{maks}	0,1 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	118 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------