

Garant**High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /
udhængslængde L1: 24,5/43mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	43 mm
Plattestørrelse	41
Skaft-Ø D _s	25 mm
Samlet længde L _{i alt}	104 mm
Fikseringsskrue	219927
Klemmeskrue	219928
Effektiv ØD	24,5 mm
Antal skær Z	2
Antal spånnoter	2

Skafthudførelse	Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskruer	219928
Spændeskruer	219927