

**Hjørnefræser 90° MECH11, Cylinderskaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeskersplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	25 mm
passende vendeskersplatter	BDMT 11T308
effektivt skærantal $Z_{eff}$	2
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Udhængslængde $L_1$	46 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	37 mm
ISO-kode, vendeskersplatte	BDMT 11T308
Antal vendeskersplatter	8
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer	229708
--------------	--------