

Garant**Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

Tangential-plan-/hjørnefræser til **præcise 90° hjørner**. Delvis med vertikalt indstillelige skær af hensyn til højeste nøjagtighed. Præcis vendeplatteunderlag takket være spændeboltfastgørelse.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Bolt-tilspændingskrue	219894 (str. 3; 5,0 Nm)
Justerskrue	219892
Skær-Ø D_c	63 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	BG.. 15L5..
Spændebolt	219893
Skær, justerbare	1

Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Bolt-tilspændingskrue	219894
Spændebolt	219893
Justerskrue	219892