

Garant**High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /
udhængslængde L1: 13,6/26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 13,6/26
GTIN	4045197447142
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Teknisk beskrivelse

Fikseringsskrue	219926
Plattestørrelse	24
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L _{i alt}	82 mm
Udhængslængde L ₁	26 mm
Effektiv ØD	13,6 mm
Antal skær Z	1
Antal spånnoter	1
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskrue	219926
-------------	--------