



Hjørnefræser 90° MECH11, Cylinderskaft, Ø D / Zeff: 32/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
Samlet længde $L_{i,alt}$	140 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
effektivt skærantal Z_{eff}	2
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	46 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Udhængslængde L_1	55 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal vendeskærsplatter	10
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------