

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1225, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227470 ST1400
GTIN	4960664609420
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Fræserne bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med formen N2 og N3. Se anvisningerne vedrørende tilknytning på holderen.

Vedledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,09 – 0,16 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,09 – 0,16 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308 ER-N2
Type	PR1225
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		