

**Hjørnefræser 90° MECH11, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
effektivt skærantal $Z_{eff}$	2
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	46 mm
Udhængslængde $L_1$	55 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	117 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal vendeskærsplatter	10
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer	229708
--------------	--------