

Garant**GARANT Softcut® HSI bred skalainndeling, med boring, Ø D / antal skær Z:
160/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed. Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Grاتفri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 8$ mm vælges.

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Skær-Ø D_c	160 mm

passende vendeskærsplatter	SO.. 1205..
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	10 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Antal skær Z	10
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP