

**Garant****High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /  
udhængslængde L1: 17/26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 17/26
GTIN	4045197411785
Artikelklasse	21R

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.**

**Anvendelse:**

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

**Bemærk:**

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	25
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	26 mm
Effektiv ØD	17 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	85 mm
Fikseringsskrue	219926
Antal skær Z	2
Antal spånnoter	2
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	219926
-------------	--------