



Hjørnefræser 90° MEC17, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 50/4Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	50 mm
Maks. skæredybde $a_{p, maks}$	15,7 mm
Samlet længde $L_{i, alt}$	150 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	41,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	98 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	93 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,34 grader
Ø D_3	43 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------