

Garant**Vendeplatte-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv Ø DW / udhængslængde L₁: 37/98mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- Til cylindriske indvendige og udvendige gevind; flere vendeplatter og holderværktøjer på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Ingen spånproblemer, da der kun fremkommer korte spåner.
- Lavt skæretryk.

Bemærk:

Udførelse med dobbelt HB-spændeflade.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	27
Skaft-Ø D _s	32 mm
Klemmeskrue	219925
Effektiv ØD	37 mm
Udhængslængde L ₁	98 mm
Antal skær Z	1
Antal spånnoter	1
Samlet længde L	160 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskrue	219925
-------------	--------