

Garant**HM-kuglefræser, Diamant, Ø e8 DC: 5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209785 5
GTIN	4045197476135
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Med den nyeste generation inden for **krystallinsk diamantbelægning sp³** til processikker bearbejdning af **fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit**. Konusovergang **med 1°30'** (**vinkel-α**).

Tolerance: Radiuskontur = **±0,01 mm**.

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c: 6 mm

Udhængslængde L₁ inkl. fristilling: 20 mm

Fristilling-Ø D₁: 4,8 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	5 mm
L ₂	40 mm
Fristilling-Ø D ₁	4,8 mm
Ø D ₂	5,9 mm
Tilspænding f _z til kopifræsning i grafit	0,062 mm
Antal tænder Z	2
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	20 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Samlet længde L	80 mm
Skærlængde L _c	6 mm
Spiralvinkel	30 grader
Radius R	2,5 mm
Belægning	Diamant
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------