

**Hjørnefræser 90° MEC17, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	92 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Skær-Ø D_c	25 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Udhængslængde L_1	36 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	15,7 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for α_{maks}	16,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	43 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,86 grader
Ø D_3	18 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------