

**metabo****Slagboremaskine, Type: SBE780-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Slagboring med høj brugerbeskyttelse.**

Slagboremaskine er udstyret med Metabo S-Automatic sikkerhedskoblinger. Hvis boret sætter sig fast, frakobles drevet øjeblikkeligt mekanisk for at minimere det omvendte drejningsmoment på brugeren.

- **Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for en lang levetid.**
- **Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits muliggør brug uden borepatron.**
- **Vario (V) elektronik til arbejde ved omdrejningstaler, der passer til materialet.**
- **Justeringshjul til forvalg af omdrejningstal.**
- **Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed.**
- **Roterbar kulbørstebro for maksimal ydeevne, selv når den drejes mod uret, f.eks. til at skrue skruer fast.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Kabelvenlig kugletulle for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet.**

**Teknisk beskrivelse**

Maks. spiralbor-Ø i beton	18 mm
Producentbetegnelse	SBE 780-2
Kabellængde	4 m
Emballage	Metabox

Effektforbrug	780 W
Maks. spiralbor-Ø i træ	25 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	680 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	8 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. moment	13 Nm
Maks. moment	32 Nm
Energiforsyning	Med kabel
Vægt	2,6 kg
Maks. omdrejningstal 2. gear	1900 min <sup>-1</sup>
Maks. slagtal	58900 min <sup>-1</sup>
Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Tomgangsomedrejningstal	0 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slagboremaskine