

Garant**High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /
udhængslængde L1: 20,5/37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 20,5/37
GTIN	4045197412515
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Teknisk beskrivelse

Fikseringsskrue	219926
Samlet længde L _{i alt}	96 mm
Udhængslængde L ₁	37 mm
Effektiv ØD	20,5 mm
Plattestørrelse	25
Skaft-Ø D _s	25 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskrue	219926
-------------	--------