

metabo**Slibemaskine til hjørnesvejsninger, Type: KNSE9-150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget flad 950 W kantsømssliber til bearbejdning af kantsømme i rustfrit stål i svært tilgængelige mellemrum.

- **Dobbelt reduktionsgear for effektivt arbejde.**
- **Beskyttelseskappe, der kan justeres og tages af uden værktøj.**
- **Overbelastningsbeskyttelse, blød start, genstartsbeskyttelse.**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**
- **Vario-Constamatic (VC)-elektronik med massiv aksel til arbejde med materialeegne omdrejningstal, der forbliver næsten konstante under belastning.**
- **Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid.**
- **Robust planetgear til særligt lang levetid.**
- **Bæltedrev med lav vedligeholdelse for lang levetid.**

Leveringsomfang:

Beskyttelseskappe, ekstra håndtag, 1× kompakt fiberskive (150×6×25,4 mm; medium), 1× kompakt fiberskive (150×6×25,4 mm; meget fin), 2× kompakt fiberskive (150×3×25,4 mm; medium), 1× polerfil inklusive 2 slibepapirstimler og stålpladekuffert.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder	M 14
Effektforbrug	950 W

Producentbetegnelse	KNSE 9-150
Vægt	2,7 kg
Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	4 m
Omdrejningstalområde	900 - 3800 min ⁻¹
Skive-Ø	150 mm