

**metabo****Kap- og gerings sav, Ø 315 mm, Type: KGS315P**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Artikelklasse	03D

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kap- og gerings sav med **trækfunktion** og **regulering af omdrejningstallet**.

- **Stor skærekapacitet op til 320×120 mm ved 90°.**
- **Maksimal fleksibilitet ved savning takket være et bord, der kan drejes til begge sider, og et savhoved, der kan vippe til begge sider.**
- **Hastighedsstyring til udvidet anvendelse, f.eks. til savning af aluminiumsprofiler og plast.**
- **Metabo Quick til værktøjsfri udskiftning af savklinge.**
- **Blød start til sikkert arbejde og lang levetid til motor og gearkasse.**
- **Stor skæreeffekt takket være den ekstremt kraftige universalmotor og store savklinge.**
- **Stor skærekapacitet pga. trækfunktion til brede emner.**
- **Nem transport takket være ergonomiske bæregreb og beskyttelse af savens hoved.**
- **Optimal spånudsugning gennem et andet udsugningspunkt direkte på grænsefladen.**
- **Vario-Constamatic (VC)-fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Hurtig og præcis justering af almindelige vinkler via låsepunkter.**
- **Høje, sideværts justerbare anslag til sikker savning.**
- **Enhåndstvinge til sikker fastgørelse af emnet fra oven eller fra forsiden.**
- **Integrerede, udtrækkelige bordudvidelser, der kan forlænges, er fremstillet af trykstøbt aluminium.**

- **Dybdestop til nem fremstilling af noter.**
- **Alle skalaer og betjeningselementer kan ses og betjenes intuitivt fra arbejdspositionen.**

**Leveringsomfang:**

Savklinge af hårdmetal (84 tænder), 2 integrerede bordforlængere, materialeklemme, overgangsstykke 35/58 mm.

**Bemærk:**

Du kan finde passende rundsavsklinger under 584004 – 593930.

## Teknisk beskrivelse

Savklinge-borings-Ø	30 mm
Vægt	27,2 kg
Højde	365 mm
Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	2,1 m
Maks. skæredybde 90°	120 mm
maks. omdrejningstal	4100 min <sup>-1</sup>
Savklinge-Ø	315 mm
Maks. hældningsvinkel, venstre	46 grader
Effektforbrug	1600 W
Bredde	765 mm
Maks. geringsvinkel, venstre	47 grader
Maks. geringsvinkel, højre	60 grader
Maks. hældningsvinkel, højre	46 grader
Producentbetegnelse	KGS 315 Plus
Længde	950 mm
Maks. skæredybde 45°	76 mm
Skærebredde	320 / 223 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 315 mm
Produkttype	Sav

