

**CNMG 120404, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120404 CCX Type: CCX  
Spånbryder: PP  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 210 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	Cermet
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	210 - 450 m/min
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	PP

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CCX
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning