


DNMG 150604, Type: CCX

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 CCX Type: CCX
 Spånbryder: PP
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 210 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PP
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min
Antal skift/skær	4
Belægning	belagt
Skæremateriale	Cermet
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Type	CCX
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning