

**TNMG 160404, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Belægning	belagt
Type	CCX
Spånbryder	PP
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæremateriale	Cermet
Antal skift/skær	6
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min

ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning